



## Serre-joint à main réversible, Capacité de serrage: 650mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 860280 650    |
| GTIN             | 4008158028552 |
| Classe d'article | 83K           |

### Description

#### Exécution:

Rail en acier étiré, bruni. Coulisseau, valet, corps et levier de pompe en polyamide renforcé de fibres de verre (incassable). Grandes surfaces de serrage planes permettant un serrage autour du rail. **Bouton rotatif** pratique pour un **passage** rapide de la fonction de serrage à la fonction d'écartement. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

#### Utilisation:

Universelle, utilisation à une main confortable pour une pression de serrage réduite (max. 1200 N). **Passage rapide de la fonction de serrage à la fonction d'écartement.**

### Description technique

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Ecartement          | 75 - 685 mm |
| Capacité de serrage | 650 mm      |
| Section du rail     | 20x5 mm     |
| Porte-à-faux        | 85 mm       |
| Force serrage max.  | 1200 Nm     |

Type de produit

Presses