



Serre-joint à main réversible, Capacité de serrage: 160mm



Données de commande

N° commande	860280 160
GTIN	4008158028521
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Rail en acier étiré, bruni. Coulisseau, valet, corps et levier de pompe en polyamide renforcé de fibres de verre (incassable). Grandes surfaces de serrage planes permettant un serrage autour du rail. **Bouton rotatif** pratique pour un **passage** rapide de la fonction de serrage à la fonction d'écartement. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

Utilisation:

Universelle, utilisation à une main confortable pour une pression de serrage réduite (max. 1200 N). **Passage rapide de la fonction de serrage à la fonction d'écartement.**

Description technique

Porte-à-faux	85 mm
Ecartement	75 - 235 mm
Capacité de serrage	160 mm
Section du rail	20×5 mm
Force serrage max.	1200 Nm

Type de produit

Presses