



## Lasers à lignes croisées à nivellement automatique LINO, Type: L2



### Données de commande

N° commande	468481 L2
GTIN	7640110697528
Classe d'article	47C

### Description

#### Exécution:

Robuste boîtier en plastique ergonomique; étanche aux projections d'eau et à la poussière. Fonction de pulsation avec mode d'économie d'énergie. **Très longue durée d'utilisation** jusqu'à 44 h grâce à la batterie Li-Ion. L'adaptateur magnétique peut être fixé sur n'importe quelle surface avec éléments métalliques. **Rotation libre et démontage aisé grâce à l'aimant.** Blocage pour les projections de biais et comme protection de transport.

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec adaptateur, batterie Li-Ion, chargeur, support pour piles, plaque de mire et mallette.

### Description technique

Plage de nivellement	±4 degré
Portée avec récepteur	80 m

Portée	25 m
Poids	530 g
Classe de laser	2
Profondeur	100 mm
Erreur admissible	0,2 mm/m
Largeur	60 mm
Indice de protection IP	IP 54
Filetage pour support	1/4 UNC pouce
Hauteur	110 mm
Couleur du laser	rouge
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Laser à lignes croisées

---

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------