



Serre-joint à main réversible, Capacité de serrage: 300mm



Données de commande

N° commande	860280 300
GTIN	4008158028538
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Rail en acier étiré, bruni. Coulisseau, valet, corps et levier de pompe en polyamide renforcé de fibres de verre (incassable). Grandes surfaces de serrage planes permettant un serrage autour du rail. **Bouton rotatif** pratique pour un **passage** rapide de la fonction de serrage à la fonction d'écartement. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

Utilisation:

Universelle, utilisation à une main confortable pour une pression de serrage réduite (max. 1200 N). **Passage rapide de la fonction de serrage à la fonction d'écartement.**

Description technique

Section du rail	20x5 mm
Capacité de serrage	300 mm
Porte-à-faux	85 mm
Ecartement	75 - 380 mm
Force serrage max.	1200 Nm

Type de produit

Presses