

## HEDI

### Lampe de travail pour machine / poste de travail, Type: 9LED-24V



#### Données de commande

N° commande	081300 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Classe d'article	08B

#### Description

**Exécution:**

Lampes universelles de haute qualité, à raccorder sur 250 V/ 50 Hz, avec interrupteur marche / arrêt, câble de 3 m en caoutchouc.

**Longue gaine métallique de 500 mm articulée robuste** permettant une grande mobilité de la tête de la lampe tout en conservant une bonne stabilité. Lampe pour machines 9LED, modèle 24 V c.c.

**Norme:**

Lampes universelles de haute qualité, à raccorder sur 250 V/ 50 Hz, avec interrupteur marche / arrêt, câble de 3 m en caoutchouc.

· **Longue gaine métallique articulée robuste.**

**Fonctionnement:**

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec ampoule, **puissant aimant adhésif, serre-joint 50 mm et vis pour fixation** sur machines, tables ou au mur ou au plafond.

Indice de protection IP: IP 64

Puissance lumineuse: 9 W

Flux lumineux: 900 lm

Nombre de LED: 9

Longueur câble de raccordement: 3 m

## Description technique

Indice de protection IP	IP 64
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Puissance	6.400 K
Flux lumineux	900 lm
Nombre de LED	9
Ampoule	LED
Longueur câble de raccordement	3 m
Puissance lumineuse	9 W
Type de produit	Lampes de travail pour poste de travail