



Enrouleur de tuyau de sécurité, boîtier en plastique Eau, Ø 9,5 x13,5 mm, Type: 14S



Données de commande

N° commande	080073 14S
GTIN	7391390327505
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Enrouleur de tuyau de sécurité avec **guidage de tuyau** et enroulement puissant et contrôlé. **Boîtier en plastique** fermé et très résistant à la rupture pour une utilisation dans des endroits sales et poussiéreux. Construction compacte et montage aisé au mur ou au plafond avec **plage de pivotement de 180°**. **Tuyau en PU** adapté aux débits élevés avec résistance à l'abrasion élevée et raccords pneumatiques en acier.

Enrouleur de tuyau à eau, pour environnements humides et mouillés, idéal pour les applications de nettoyage, les stations de remplissage de liquides et les zones de rinçage. Le tuyau en PU est vert afin de pouvoir être plus facilement distingué.

Remarque(s):

Raccord à eau, voir 080149 réf. 1/2.

Description technique

Couleur tuyau	Vert
Longueur de tuyau utile	14 m
Pression de service max.	9 bar
Matériau boîtier	Plastique

Couleur du boîtier	Bleu
Matériau tuyau	Mousse PVC
Mécanisme d'enroulement automatique SCS	oui
Ø int. tuyau	9,5 mm
Raccord Sortie	3/8 pouce
Ø ext. tuyau	13,5 mm
Raccord Entrée	3/8 pouce
Hauteur boîtier	409 mm
Largeur boîtier	490 mm
Profondeur boîtier	190 mm
Pour	Liquides
Attribut des noms de produit	Ø 9,5 ×13,5 mm
Type de produit	Enrouleurs de tuyaux

Accessoires

Raccord de sécurité avec filetage extérieur, aluminium Filetage extérieur du raccord 1/2 pouce	080153 1/2
Raccord rapide une main universel pour conduites d'eau Filetage intérieur du raccord 1/2 pouce	080149 1/2