

**Serre-joints à vis, Porte-à-faux / Capacité de serrage: 300/400mm****Données de commande**

N° commande	860300 300/400
GTIN	4008158012483
Classe d'article	83J

Description**Exécution:**

Longs valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité pour de grandes profondeurs de serrage; rails à profil plein robustes, striés. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Réglage du couple, serrage sûr. Vis à poignée pour force de serrage élevée pour effort minimum. Force de serrage jusqu'à 7000 N.

Description technique

Section du rail	45×12 mm
Poids	5,5 kg
Porte-à-faux	300 mm
Capacité de serrage	400 mm
Type de produit	Presses

