

**Mandrins de taraudage à changement rapide M6 – M20, Queue Ø d: 30mm****Données de commande**

N° commande	319447 30
GTIN	4045197959676
Classe d'article	32P

Description**Exécution:**

Compensation de longueur élastique, souplesse grâce au guidage à billes.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage 335420 – 335620.

Description technique

Queue Ø d ₁	30 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
Longueur col L	86 mm
Compensation pression	12 mm
Compensation extension	12 mm
Ø ext. mandrin D	54 mm
Type de produit	Mandrins de taraudage VDI

