

Paire de lisses LNS 110×50, Longueur lisse: 2700 mm



Données de commande

N° commande	991341 2700
GTIN	4058255037414
Classe d'article	96P

Description

Exécution:

En forme de bloc, profilés formés à froid avec agrafes soudées. Chaque agrafe possède 5 solides crochets, pour une répartition optimale de la charge sur les supports des rayonnages à palettes. Charge par casier jusqu'à 3250 kg par paire de lisses.

Livraison:

2 montants à accrocher dans des cadres-supports, avec chacun 2 tiges de sécurité.

Coloris:

Similaires orangé pur RAL 2004, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les nouvelles lisses de 50 mm de profondeur ne peuvent être combinées avec les anciennes lisses de 40 mm de profondeur que par paires.

Hauteur lisse: 110 mm

Charge admissible par paire de lisses: 2580 kg

Description technique

Type de lisse	LNS 110×50
Charge admissible par paire de lisses	2580 kg
Longueur lisse	2700 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages à palettes
Hauteur lisse	110 mm
Type de produit	Lisse

