

Garant**Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple, 115 mm×50 m, Grain: 600****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 556980 600 |
| GTIN | 4045197959881 |
| Classe d'article | 51E |

Description**Exécution:**

Toile en coton tissé dense, robuste et **très souple** (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de **corindon normal (A)** liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. **Capacité abrasive maximale et longue durée de vie.**

Rouleau de rechange de 115 mm de large pour toutes les ponceuses vibrantes courantes. **Le prélèvement pratique au centre du rouleau** garantit la propreté du lieu de travail et une utilisation sans dommages du rouleau abrasif jusqu'à la fin.

Utilisation:

Idéales pour le métal. Conviennent également pour le travail du bois et de la peinture.

Description technique

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Degré de finesse | polissage |
| Abrasifs | Corindon |
| Abréviation de l'abrasif | A |
| Largeur rouleau de rechange | 115 mm |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Longueur rouleau de rechange | 50 m |
| Attribut des noms de produit | 115 mm×50 m |
| Emballage-distributeur intégré | oui |
| Type de produit | Toiles abrasives |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | moyennement adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |
| Peinture | moyennement adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |