

**Garant****Serre-joints tout acier, Capacité de serrage: 250mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 860480 250    |
| GTIN             | 4045197167439 |
| Classe d'article | 81D           |

**Description****Exécution:**

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.

Rotule avec **protection de vis empêchant tout desserrage** de la vis en cas de vibrations.

Transmission de force maximale grâce à la **poignée** avec surface en Haptoprene® ergonomique et noyau en PP résistant. Structure de surface anti-glisse également en cas de mains humides ou couvertes d'huile.

Section du rail: 22×10,5 mm

Porte-à-faux: 120 mm

**Description technique**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Porte-à-faux        | 120 mm     |
| Capacité de serrage | 250 mm     |
| Section du rail     | 22×10,5 mm |
| Type de produit     | Presses    |

