

**Garant****Serre-joints tout acier avec poignée repliable, Capacité de serrage: 250mm**

## Données de commande

N° commande	860490 250
GTIN	4045197604279
Classe d'article	81D

## Description

### Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.

Rotule avec **protection de vis empêchant tout desserrage** de la vis en cas de vibrations.

Transmission de force maximale grâce à la **poignée** avec surface en Haptoprene® ergonomique et noyau en PP résistant. Structure de surface anti-glisse également en cas de mains humides ou couvertes d'huile.

Serre-joints tout acier avec poignée repliable. Fermeture et serrage rapide sur la pièce en position de préhension verticale encliquetée. **Travail puissant et sans effort avec la poignée déployée.**

Section du rail: 22x10,5 mm

Porte-à-faux: 120 mm

## Description technique

Section du rail	22x10,5 mm
Capacité de serrage	250 mm

Porte-à-faux	120 mm
Type de produit	Presses