

**Foret pour tôles HSS deux côtés, non revêtu, Ø DC h8: 4,5mm****Données de commande**

N° commande	113421 4,5
GTIN	4045197964694
Classe d'article	12B

Description**Exécution:**

Surface vaporisée.

Résistance extrême à la rupture grâce aux hélices courtes et à la forte conicité de l'âme.

Amincissement auto-centrant. **Taillés sur la circonférence** (sans listel), pour éviter le grippage.

Amincissement type C.

Cotes similaires à DIN 1897.

Utilisation:

Convient particulièrement pour le perçage des tôles.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 135 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L₂: 9,3 mm

Longueur des goujures L_c: 16 mm

Longueur totale L: 58 mm

Description technique

Norme	DIN 1897
Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂	9,3 mm
Longueur des goujures L _c	16 mm
Longueur totale L	58 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Ø nom. D _c	4,5 mm

Nombre de dents Z	2
Angle de pointe	135 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		