

Garant**Serre-joints tout acier avec poignée repliable, Capacité de serrage: 600mm****Données de commande**

N° commande	860490 600
GTIN	4045197605702
Classe d'article	81D

Description**Exécution:**

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.

Rotule avec **protection de vis empêchant tout desserrage** de la vis en cas de vibrations.

Transmission de force maximale grâce à la **poignée** avec surface en Haptoprene® ergonomique et noyau en PP résistant. Structure de surface anti-glisse également en cas de mains humides ou couvertes d'huile.

Serre-joints tout acier avec poignée repliable. Fermeture et serrage rapide sur la pièce en position de préhension verticale encliquetée. **Travail puissant et sans effort avec la poignée déployée.**

Section du rail: 25×12 mm

Porte-à-faux: 120 mm

Description technique

Porte-à-faux	120 mm
Section du rail	25×12 mm

Capacité de serrage	600 mm
Type de produit	Presses