



Foret pour tôles HSS un côté, non revêtu, Ø DC h8: 4,1 mm



Données de commande

N° commande	113341 4,1
GTIN	4045197964298
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Résistance extrême à la rupture grâce aux hélices courtes et à la forte conicité de l'âme.

Amincissement auto-centrant. **Taillés sur la circonférence** (sans listel), pour éviter le grippage.

Surface vaporisée.

Cotes similaires à DIN 1897.

Amincissement type C.

Utilisation:

Convient particulièrement pour le perçage des tôles.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 135 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L₂: 7,9 mm

Longueur des goujures L_c: 14 mm

Longueur totale L: 55 mm

Description technique

Longueur des goujures L _c	14 mm
Longueur totale L	55 mm
Nombre de dents Z	2
Ø nom. D _c	4,1 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂	7,9 mm
Tolérance Ø nominal	h8

Norme	DIN 1897
Angle de pointe	135 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		