



Serre-joints tout acier, en U, lourde avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 300mm



Données de commande

N° commande	861000 300
GTIN	4008158027043
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Rails et valets en acier profilé, traité et galvanisé. Coulisseau forgé, traité et galvanisé. Vis en acier résistant à l'usure et maniable avec filetage trapézoïdal et rotule (jusqu'à 35°), vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Utilisation:

Pour serrer des supports en T, doubles et profilés en U, ainsi que pour saisir des profilés divers.

Pression de serrage maximale jusqu'à env. 12 000 N.

Description technique

Capacité de serrage	300 mm
Section du rail	30×15 mm
Porte-à-faux	140 mm
Profondeur d'insertion étrier en U	100 mm
Poids	3,7 kg

Type de produit

Presses

Accessoires

Rotule avec fixations

861130