

**Garant**

**Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe carrées Ø DS 25 mm, à partir de carré: 10mm**

**Données de commande**

N° commande	290332 10
GTIN	4045197965363
Classe d'article	29K

**Description****Remarque(s):**

- Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.
- Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.

**Description technique**

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	9,1 mm
Vis	290399 1
Déport $L_3$	4,8 mm
Long. utile $L_1$	40 mm
Convient pour carré	10 - 13 mm
Ø queue	25 mm
Porte-plaquettes Ø $D_1$	10 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue $L_5$	90 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

