

Garant**Plaquette de coupe à profil Hexagonal, TiN, à partir de 6 pans: 9mm****Données de commande**

N° commande	290346 9
GTIN	4045197965714
Classe d'article	29L

Description**Exécution:**

À revêtement TiN.

Adapté au réaffûtage.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 290340 – 290344.

Remarque(s):

- Les plaquettes de coupe à profil peuvent être utilisées pour les empreintes carrées ou hexagonales (voir tableau des produits).
- Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

Remarque(s) - Descriptif:

- Les plaquettes de coupe à profil peuvent être utilisées pour les empreintes carrées ou hexagonales (voir tableau des produits).
- \varnothing alésage carré = ouverture de clé désirée \times facteur 1,05. \varnothing alésage 6 pans = ouverture de clé désirée \times facteur 1,02.

Description technique

Convient pour six-pans	9 - 11 mm
Type d'outils	HSS
Ouverture de clé minimale	9 mm
Ouverture maximale	11 mm
Profil	Hexagonal
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		