

**Serre-joints tout acier, Capacité de serrage: 120mm****Données de commande**

N° commande	860500 120
GTIN	4008158033792
Classe d'article	83K

Description**Exécution:**

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.

Rotule mobile, remplaçable sans outil à partir de la réf. 160. Force de serrage jusqu'à 6000 N.

Description technique

Capacité de serrage	120 mm
Porte-à-faux	60 mm
Section du rail	15×6 mm
Type de produit	Presses

Accessoires

Assortiment de rotules 8 pièces Ø plaque de pression 23 mm

860115 23