

**Serre-joints tout acier, Capacité de serrage: 160mm****Données de commande**

N° commande	860500 160
GTIN	4008158033853
Classe d'article	83K

**Description****Exécution:**

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.

Rotule mobile, remplaçable sans outil à partir de la réf. 160. Force de serrage jusqu'à 6000 N.

**Description technique**

Porte-à-faux	80 mm
Section du rail	17,5×6,8 mm
Capacité de serrage	160 mm
Type de produit	Presses

**Accessoires**

Assortiment de rotules 8 pièces Ø plaque de pression 27  
mm

---

860115 27