



## Serre-joints à levier en acier, Capacité de serrage: 120mm



### Données de commande

N° commande	860600 120
GTIN	4008158034324
Classe d'article	83K

### Description

#### Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Levier de serrage avec système à crémaillère autobloquant. Ouverture à l'aide d'un cliquet de déverrouillage. Plaque de pression mobile, levier de serrage revêtu par poudre. Force de serrage maximale 8500 N.

#### Utilisation:

Pour un **serrage rapide** et sans effort **avec une pression élevée**.

### Description technique

Poids	0,5 kg
Section du rail	15×6 mm
Porte-à-faux	60 mm
Capacité de serrage	120 mm
Type de produit	Presses

