

3M Roloc™
disques abrasifs 787C, Ø 76,2 mm, Grain: 120



Données de commande

N° commande	554016 120
GTIN	50076308897050
Classe d'article	53M

Description

Exécution:

Capacité d'enlèvement de matière et durée de vie très élevées grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.

Avec grain abrasif de précision **Cubitron™ II**.

Support en fibres robuste, idéal pour l'usinage des arêtes.

Utilisation:

Utiliser avec un plateau-support dur 554089.

Description technique

Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	Ø 76,2 mm
Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Type de produit	disques abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu Mg	adaptée
Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	adaptée
INOX	adaptée
Ti	adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
à sec	adaptée