

**3M Roloc™**  
**disques abrasifs 787C, Ø 76,2 mm, Grain: 80**



## Données de commande

N° commande	554016 80
GTIN	30076308897001
Classe d'article	53M

## Description

### Exécution:

**Capacité d'enlèvement de matière et durée de vie très élevées** grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.

Avec grain abrasif de précision **Cubitron™ II**.

**Support en fibres** robuste, idéal pour l'usinage des arêtes.

### Utilisation:

Utiliser avec un plateau-support dur 554089.

## Description technique

Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	Ø 76,2 mm
Vitesse de rotation max.	20000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	disques abrasifs

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu Mg	adaptée
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	adaptée
INOX	adaptée
Ti	adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
à sec	adaptée