

**HOLEX****disques abrasifs (ZA), Ø 76,2 mm, Grain: 60****Données de commande**

N° commande	554019 60
GTIN	4045197966186
Classe d'article	52E

**Description****Exécution:**

Zirconium (ZA) avec **excellent rapport qualité/prix** pour une utilisation économique sur l'acier et les métaux non ferreux.

**Description technique**

Grain	60
Ø disque	76,2 mm
Abréviation de l'abrasif	ZA
Attribut des noms de produit	Ø 76,2 mm
Vitesse de rotation max.	25000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	disques abrasifs

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée
INOX	moyennement adaptée
Ti	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	moyennement adaptée
à sec	adaptée