



Jeu d'ébavureurs d'alésage intérieurs et extérieurs, Type: 3



Données de commande

N° commande	839655 3
GTIN	7290003240937
Classe d'article	83G

Description

Exécution:

Grâce à la vis de serrage à l'extrémité du corps, la lame de l'ébavureur peut être insérée **à la verticale** dans le trou de perçage. Pour l'ébavurage sans effort, grâce à la **lame coupant dans les deux sens**, un tour de 180° suffit. La lame est interchangeable. Le tournevis à six pans pour le changement de la lame est intégré dans le corps.

Utilisation:

Idéal pour l'ébavurage intérieur et extérieur de trous dans des endroits difficilement accessibles.

Livraison:

1 ébavureur d'alésage intérieur et extérieur de chaque 839650: Réf. 1; 2; 3

Description technique

Pour Ø alésage	10 – 22 mm
Pour Ø alésage	3 – 5,5 mm
Pour Ø alésage	5 – 10 mm
Pour profondeur d'alésage maximale (t)	15 mm
Pour profondeur d'alésage maximale (t)	17 mm

Pour profondeur d'alésage maximale (t)	52 mm
Nombre d'ébavureurs	3
Type de produit	Ebavureurs

Accessoires

Ebavureur d'alésage intérieur et extérieur Type 1	839650 1
Ebavureur d'alésage intérieur et extérieur Type 3	839650 3
Ebavureur d'alésage intérieur et extérieur Type 2	839650 2