



Serre-joint tout acier hautes performances avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 1000mm



Données de commande

N° commande	861100 1000
GTIN	4008158007151
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage trapézoïdal. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté, inclinable jusqu'à 35°. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Utilisation:

Pour sollicitations importantes et très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, automobile et mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais jusqu'à 35°. **Pression de serrage maximale jusqu'à env. 12 000 N.**

Description technique

Capacité de serrage	1000 mm
Section du rail	34x13 mm
Poids	4,9 kg
Porte-à-faux	140 mm

Type de produit

Presses

Accessoires

Vis avec poignée et rotule

861140

Rotule avec fixations

861130