



Anneau de levage DSS, Filetage Ø: M36X4



Données de commande

N° commande	086453 M36X4
GTIN	2050001949219
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Description technique

Largeur d'œillet E	73 mm
Hauteur tête de vis A	61 mm
Longueur du filet L	54 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S	19 mm
Largeur anneau de levage G	33 mm
Hauteur cloison centrale B	31 mm
Epaisseur d'œillet F	149 mm

Ø tête de vis C	70 mm
Distance cloison centrale-œillet D	104 mm
Filetage Ø	M36x4
Charge admissible WLL SF 5:1	11 t
Charge admissible WLL SF 4:1	12 t
Type de produit	Anneaux de levage