

**Garant****Disque à lamelles (ZA), Ø 50,8 mm, Grain: 60**

## Données de commande

N° commande	554032 60
GTIN	4045197966735
Classe d'article	51E

## Description

### Exécution:

Par rapport aux disques abrasifs classiques, les **mini-disques à lamelles** disposées dans le sens de la hauteur présentent une **plus longue durée de vie**, un **comportement abrasif plus souple** et un **résultat de ponçage homogène** (valeur de rugosité) jusqu'à la limite d'usure.

Le **système à changement rapide** avec filetage extérieur en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et "en un tour de main" des outils de polissage.

Lamelles plates et compactes pour l'**arasement des soudures** et les **travaux d'ébavurage**.

### Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, y compris avec des contours variés. Réduction du coût des processus de travail à plusieurs étapes grâce au changement d'outil plus rapide.

### Remarque(s):

**Roloc™ Bristle-Disc**, voir 573510 et suivants.

## Description technique

Ø disque	50,8 mm
Grain	60
Abréviation de l'abrasif	ZA
Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm

Vitesse de rotation max.	19100 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Disques à lamelles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		