

Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé plat, Néodyme, Ø: 22mm



Données de commande

N° commande	085931 22
GTIN	5012095615118
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- **Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**
- **Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.**
- **Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.**
- **Noyau magnétique en néodyme.**

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Filetage	M4 mm
Hauteur avec taraudage	6 mm
Force d'attraction	50 N
Hauteur	6 mm
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces
Filetage M4

085921 M4