

**Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé plat, Néodyme, Ø: 88mm****Données de commande**

N° commande	085931 88
GTIN	5012095615149
Classe d'article	08Q

**Description****Exécution:**

- **Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**
- **Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.**
- **Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.**
- **Noyau magnétique en néodyme.**

**Utilisation:**

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

**Remarque(s):**

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

**Description technique**

Force d'attraction	420 N
Hauteur	8,5 mm
Hauteur avec taraudage	8,5 mm
Filetage	M8 mm
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

