

## Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé plat, Néodyme, Ø: 43mm



### Données de commande

N° commande	085931 43
GTIN	5012095615125
Classe d'article	08Q

### Description

#### Exécution:

- **Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**
- **Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.**
- **Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.**
- **Noyau magnétique en néodyme.**

#### Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

#### Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

### Description technique

Filetage	M4 mm
Force d'attraction	85 N
Hauteur avec taraudage	6 mm
Hauteur	6 mm
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

---

## Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces  
Filetage M4

---

085921 M4