



Sonde d'humidité et de température avec câble, Type: FT



Données de commande

N° commande	474146 FT
GTIN	4029547019043
Classe d'article	47B

Description

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Erreur admissible température	±0,5 °C
Plage de mesure humidité relative	0 - 100 %
Erreur admissible humidité relative	±2 %
Plage de mesure température	-20 - 70 °C
Indice de protection IP	IP 54
Etalonnage	I6
Interface	Interface Bluetooth
Type de produit	Sondes d'humidité et de température

Services

Etalonnage Thermo-hygromètres Type A	027660 A
Etalonnage DAkkS Thermo-hygromètres Type A	027670 A