

Garant**Disque à tronçonner, exécution hautes performances MINCE, Ø disque: 115mm**

Données de commande

N° commande	563277 115
GTIN	4045197967480
Classe d'article	51M

Description

Exécution:

Modèle mince pour un tronçonnage rapide et économique et une longue durée de vie.

Spécification:

A46R-BF.

Description technique

Forme	Droit
Ø disque	115 mm
Epaisseur de disque	1,6 mm
Ø alésage	22,23 mm
Spécification	A46R-BF
Pour épaisseurs de matériaux	7,7 - 8 mm
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		