



Extracteurs de goujons Avec lame double et contre-pointe., Type: 2



Données de commande

N° commande	082861 2
GTIN	4049002020889
Classe d'article	04D

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s'agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

A la fois pour filetages à droite et à gauche.

Adapté(s) pour :

Acier trempé. A la fois pour filetages à droite et à gauche.

Remarque(s):

Filets UNC et UNF livrables sur demande.

Ø pré-perçage: 4,8 mm

Pour vis/boulons: M8 – M10

Adapté pour: Acier trempé

Description technique

Ø pré-perçage	4,8 mm
Type	2
Pour vis/boulons	M8 – M10
Adapté pour	Acier trempé
Type de produit	Extracteurs de goujons