



Pince-étau pour tubes avec mâchoires en plastique



Données de commande

N° commande	862150
GTIN	4008158009667
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Rails en acier profilé traité; **réglage rapide; bec à réglage progressif; force de serrage réglable** (max. 4000 N).

Avec mâchoires prismatiques pour maintenir les corps ronds avec un diamètre égal. (Avec mâchoires de protection en plastique, résistent aux températures jusqu'à 200 °C).

Porte-à-faux: 65 mm

Description technique

Capacité de serrage	110 mm
Porte-à-faux	65 mm
Type de produit	Gripzange