



## Serre-joint tout acier hautes performances lourd avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 300mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 861310 300    |
| GTIN             | 4008158007588 |
| Classe d'article | 83K           |

### Description

#### Exécution:

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage trapézoïdal. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Inclinable jusqu'à 35°.

#### Utilisation:

Pour sollicitations très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, l'automobile, la mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais. **Pression de serrage maximale jusqu'à env. 22000N.**

### Description technique

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Capacité de serrage | 300 mm   |
| Poids               | 5,6 kg   |
| Section du rail     | 40x20 mm |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Porte-à-faux    | 175 mm  |
| Type de produit | Presses |

---

## Accessoires

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Vis avec poignée et rotule | 861340 |
| Rotule avec fixations      | 861130 |