



Scie-sabre sans fil, Type: M18FHZ



Données de commande

N° commande	078220 M18FHZ
GTIN	4058546030575
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Scie-sabre sans fil Milwaukee pour travaux dans des endroits difficiles d'accès.

- **Système électronique pour commande progressive de la cadence et protection contre la surcharge.**
 - **Système de changement rapide de lame de scie sans outil FIXTEC.**
- Avec puissant moteur sans charbons **POWERSTATE™**.
- **Composants électroniques REDLINK PLUS™ avec protection numérique contre la surcharge pour plus de puissance.**
 - **Batterie REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules pour une longue durée de vie.**
 - **Longueur de course de 22 mm et 3000 min⁻¹ pour un contrôle maximal.**
 - **Semelle pivotante, permettant d'optimiser la position de coupe.**

Livraison:

Avec valise de transport HD Box, 2x batteries 18 V, chargeur rapide et lame de scie.

Remarque(s):

Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Emballage	Mallette de transport

Référence fabricant	M18FHZ-502X
Cadence	0 - 3000 min ⁻¹
Poids	2,6 kg
Particularité	FIXTEC, LED
Capacité de la batterie	5 Ah
Vibrations maximales suivant EN	9,9 m/s ²
Tension de la batterie	18 V
Longueur course	22 mm
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Scies

Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18