

Hartig

Micromètre, Plage de mesure: 0-25mm



Données de commande

N° commande	420542 0-25
GTIN	4250099600209
Classe d'article	46P

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Broche de mesure trempée et rectifiée. Précision supérieure à la norme DIN 863. Blocage par serrage. Avec limiteur de couple à friction avancé et isolant. Avec graduation de qualité.

Utilisation:

Particulièrement adapté au contrôle qualité grâce à la lecture directe de 5 µm.

Description technique

Lecture	0,005 mm
Etalonnage	B1
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Erreur admissible	1,5 µm
Ø tambour micrométrique	25 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Exécution broche	trempé, rectifié
Ø broche	8 mm
Norme	Norme usine
Limiteur de couple à friction	oui

Isolant	oui
Métrie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25