

Hartig**Micromètre, Plage de mesure: 75-100mm****Données de commande**

N° commande	420542 75-100
GTIN	4250099600230
Classe d'article	46P

Description**Exécution:**

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Broche de mesure trempée et rectifiée. Précision supérieure à la norme DIN 863. Blocage par serrage. Avec limiteur de couple à friction avancé et isolant. Avec graduation de qualité.

Utilisation:

Particulièrement adapté au contrôle qualité grâce à la lecture directe de 5 µm.

Description technique

Plage de mesure	75 - 100 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Lecture	0,005 mm
Erreur admissible	2 µm
Etalonnage	B1
Ø tambour micrométrique	25 mm
Exécution broche	trempé, rectifié
Ø broche	8 mm
Norme	Norme usine
Limiteur de couple à friction	oui

Isolant	oui
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022000 100