



Ruban adhésif miroirs, Type: 4952



Données de commande

N° commande	083783 4952
GTIN	4063565115653
Classe d'article	08M

Description

Exécution:

Le ruban adhésif double face **tesafix® 4952** est en mousse PE avec colle acrylate. Assemblages résistants et durables, adhérence immédiate élevée. Résistance élevée à la traction et aux frottements, ainsi qu'aux températures élevées et au vieillissement. Idéal pour le **collage de rétroviseurs**.

Utilisation:

Pour la fixation ou le montage durables de pièces sur des surfaces lisses, à l'intérieur.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Epaisseur	1,15 mm
Longueur	5 m
Référence fabricant	4952
Couleur	blanc

Largeur	19 mm
Matériau support	Mousse PE
Type de ruban adhésif	deux côtés
résiste à des températures jusqu'à	80 °C
Température de stockage	15 - 35 °C
Particularité	Résistant aux produits chimiques
Particularité	résistant au cisaillement
Particularité	Résistant aux UV
Particularité	résistant à l'humidité
Extensibilité	200 %
Masse adhésive	Acrylate modifié
Matériau recouvrement	Papier
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 70 %
Utilisation	Fixer
Utilisation	Montage
Pouvoir adhésif sur l'acier	6,5 N/mm
Type de produit	Ruban adhésif