



## Jauge de profondeur numérique IP 67 avec sortie de données, Plage de mesure: 150mm



### Données de commande

N° commande	418746 150
GTIN	2050001949684
Classe d'article	46P

### Description

**Exécution:**

Très grand affichage LCD fortement contrasté. Hauteur des chiffres 8 mm. Avec fonction Preset (préréglage). Le pied à coulisse résiste à l'eau, au lubrifiant, à l'huile et à la poussière.

**Fonctionnement:**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec pile 081560 réf. CR2032.

**Accessoire(s):**

Câble de données 498948 réf. USB2. Semelle.

### Description technique

Etalonnage	A1
Interface	Interface RS232C
Interface	Port USB
Erreur admissible	0,02 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD	8 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Longueur semelle	100 mm
Lecture	0,0005 pouce

Lecture	0,01 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Section de la règle	12×4 mm
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Méetrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge de profondeur

## Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

## Accessoires

Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032