



Extracteur à deux griffes, Type: 10



Données de commande

N° commande	880100 10
GTIN	4021176009921
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**). Griffes mobiles sur poutre pour différents Ø de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu'à 700 mm.

Description technique

Puissance	4,5 t
Capacité de serrage intérieure	70 - 180 mm
Capacité de serrage extérieure	30 - 120 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	100 mm
Six pans mâle	17 mm

Couple maximal	80 Nm
Nombre de crochets	2
Poids	1,42 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes

Accessoires

Paire de griffes de rechange Type 1/100 mm	880200 1/100
Griffes de rechange (3 pc.) Type 1/100 mm	880220 1/100
Paire de griffes allongées Type 1/200 mm	880300 1/200
Vis de rechange Type 1	880150 1