


TOGX 06T104 neutre, W57, Nuance: BK8430

Données de commande

N° commande	268864 BK8430
GTIN	4047109201491
Classe d'article	24T

Description

TOGX 06T104 neutre BK8430 Nuance: BK8430

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Application secondaire	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Nuance	BK8430
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P

Code ISO plaquette	TOGX 06T104
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W57
Angle de coupe	14 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage