

 KOMET**DOHT 11T304 neutre, W79, Nuance: BK6425**

Données de commande

N° commande	268860 BK6425
GTIN	4047109225374
Classe d'article	24T

Description

DOHT 11T304 neutre BK6425 Nuance: BK6425

Brise-copeaux: G06

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/minVitesse de coupe v_c Application secondaire: 100 - 180 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	G06
Application secondaire	M
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	100 - 180 m/min
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition

Application principale	P
Nuance	BK6425
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DOHT 11T304 N
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	W79
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage