



Extracteur avec étrier de serrage latéral, Type: 3



Données de commande

N° commande	881200 3
GTIN	4021176028403
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Forme spéciale des surfaces de prise de niveau des griffes permettant, en association avec un étrier de serrage, de déclaveter le roulement (881180).

Utilisation:

Pour l'extraction de roues dentées, pignons, leviers de direction, etc.

Capacité de serrage extérieure: 50 - 150 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 140 mm

Puissance: 7,5 t

Description technique

Capacité de serrage extérieure	50 - 150 mm
Puissance	7,5 t
Profondeur de serrage jusqu'à	140 mm
Couple maximal	175 Nm
Six pans mâle	24 mm

Nombre de crochets	2
Poids	3,16 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes