



Chaussures hautes noires VD PRO 3800 GTX, S2 NB, Pointure UE: 40



Données de commande

N° commande	092565 40
GTIN	4044348571903
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité à **membrane GORE-TEX®** assurant un excellent confort climatique. L'humidité et la chaleur superflues sont rapidement évacuées vers l'extérieur. Le cuir perméable à la vapeur d'eau contribue à la gestion optimale de la température à l'intérieur de la chaussure. Avec **amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®**.

- **Tige en microfibres ultralégères.**
- **Languette antipoussière.**
- **Applications de tige aspect carbone.**
- **Semelle extérieure TPU Athletic, noire.**
- **Construction de chaussure sans coutures.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092566. Comprend l'élément amortisseur rouge et vert

Description technique

Couleur	noir
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Pointure UE	40
Classe de protection	S2
Matériau coque de protection	Aluminium
Isolation au froid	jusqu'à -20 °C
Propriété	Amortissement Vario®
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité