

**Chaussures basses noires VD PRO 3500GTX, S2 XB, Pointure UE: 40****Données de commande**

N° commande	092561 40
GTIN	4044348571644
Classe d'article	09C

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité à membrane GORE-TEX® assurant un excellent confort climatique. L'humidité et la chaleur superflues sont rapidement évacuées vers l'extérieur. Le cuir perméable à la vapeur d'eau contribue à la gestion optimale de la température à l'intérieur de la chaussure.

- **Tige en microfibres ultralégères.**
- **Languette antipoussière.**
- **Applications de tige aspect carbone.**
- **Semelle extérieure TPU Athletic, noire.**
- **Construction de chaussure sans coutures.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB sous 092560.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Aluminium

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Propriété: Amortissement Vario®

Description technique

Couleur	noir
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matériau coque de protection	Aluminium
Classe de protection	S2
Pointure UE	40
Propriété	Amortissement Vario®
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité