



Bottines à lacets noires VD PRO 3800 GTX, S2 XB, Pointure UE: 39



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 092566 39 |
| GTIN | 4044348572153 |
| Classe d'article | 09C |

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité à membrane GORE-TEX® assurant un excellent confort climatique. L'humidité et la chaleur superflues sont rapidement évacuées vers l'extérieur. Le cuir perméable à la vapeur d'eau contribue à la gestion optimale de la température à l'intérieur de la chaussure.

- **Tige en microfibres ultralégères.**
- **Languette antipoussière.**
- **Applications de tige aspect carbone.**
- **Semelle extérieure TPU Athletic, noire.**
- **Construction de chaussure sans coutures.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB sous 092565.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Aluminium

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Propriété: Amortissement Vario®

Description technique

| | |
|------------------------------|---|
| Pointure UE | 39 |
| Classe de protection | S2 |
| Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 |
| Matériau coque de protection | Aluminium |
| Propriété | Amortissement Vario® |
| Sexe | Homme |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD |
| Type de produit | Bottes de sécurité |