



Sandaes noir/bleu VD PRO 1000 SF ESD, S1P NB, Pointure UE: 42



Données de commande

N° commande	092550 42
GTIN	4044348542880
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série **VARIO DYNAMICS® PRO**. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.

- **Tige en microfibres très légères.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Sandaes à double fermeture auto-agrippante et structure d'aération sur une grande surface.

Série SF avec protection antiperforation en tissu. Sans amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092551.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S1P

Matériau coque de protection: Aluminium

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

Pointure UE	42
Couleur	Noir / bleu
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Résistance à la pénétration	Textile
Classe de protection	S1P
Matériau coque de protection	Aluminium
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Sandales de sécurité