



Bottines à lacets noires VD PRO 3800 SF ESD, S3 NB, Pointure UE: 39



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 092585 39 |
| GTIN | 4044348573075 |
| Classe d'article | 09C |

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.

- **Tige en microfibres ultralégères et lisses.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Chaussures hautes sans coutures. Languette antipoussière. Bordure matelassée.

Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS PRO série SF avec **protection antiperforation en tissu**. Sans amortissement au niveau des talons SECURE VARIO®.

- **Semelle extérieure TPU Athletics ESD, noire.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092586.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Aluminium

Résistance à la pénétration: Textile

Isolation au froid: jusqu'à -20 °C

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

| | |
|------------------------------|---|
| Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 |
| Matériau coque de protection | Aluminium |
| Pointure UE | 39 |
| Résistance à la pénétration | Textile |
| Couleur | noir |
| Isolation au froid | jusqu'à -20 °C |
| Classe de protection | S3 |
| Sexe | Unisex |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD |
| Type de produit | Bottes de sécurité |